

**Garant****Module voor energie en media, Moduletype: USB****Bestelgegevens**

Bestelnummer	928470 USB
GTIN	4062406117122
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn vorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 vorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.

**Omschrijving:****Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij wisselstroom (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

**Toepassing:**

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F  
 Zwitserland / CH: Type J  
 Italië / IT: Type L  
 Frankrijk / FR: Type E  
 Tsjechië / CZ: Type E  
 Engeland / GB: Type G  
 Denemarken / DK: Type K  
 VS / US: Type B

**T.b.v.:**

Nr. 925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 en 928510.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

**Opmerking:**

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediaraail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 928470 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V \_LINK.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

## Technische beschrijving

Verdeelunit	1E
Uitvoering	2x stekkertype A
Beschrijving	USB 2.0 High Speed aansluitdoos voor het aansluiten van randapparatuur op een computer. Uitsluitend voor gegevensoverdracht. Niet geschikt om te laden.
Gewicht	0,2 kg
Hoogte	137 mm
Breedte	100 mm
Materiaaldikte	1,5 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

