

Garant GRIDLINE

Mediarail voor achterzijde werkbank, Geschikt voor lengte tussen 2 werkbankpoten: 1200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	928510 1200
GTIN	4062406117429
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Mediarail voor bevestiging aan de achterzijde van de werkbank tussen de werkbankpoten. Mediamodules zijn via de bedrading volledig met elkaar verbonden. Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):

- Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
- Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
- Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
- Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
- Veiligheidsklasse 1
- Beschermklasse IP 20.

Plaatsing:

Contactdoos 250 V, nr. 928470 maat DE250V/1: 2
Lege modules aantal (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Opmerking:

Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Andere geschikte mediamodules vindt u onder nr. 928470. De modules nr. 928470 in de maten _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 en _RCD kunnen niet in de mediarail worden gebruikt.

Technische beschrijving

Diepte	40 mm
Breedte	1200 mm
Hoogte	200 mm
Aan/uit-schakelaar	nee
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type F	2
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Contactdoos type	F
Materiaaldikte	1 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Energiemodule

Accessoires

Module voor energie en media Moduletype 0/2	928470 0/2
Module voor energie en media Moduletype 0/1	928470 0/1