

Garant**Steeksleutelset, Aantal gereedschappen: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	952523 11
GTIN	4062406097509
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952523: 1 st.

GARANT steeksleutel nr. 610600 gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Aantal gereedschappen	11
Breedte	250 mm
Diepte	600 mm
Diepte in G	24
Breedte in G	10
Uitvoering	met schroefsleutels (ring- en steeksleutels)
Gewicht	2,003 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	10x24
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Steeksleutel Sleutelwijdtes 8X9 mm	610600 8X9
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610700 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 18X19 mm	610600 18X19
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610600 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610600 16X17
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610600 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 12X13 mm	610600 12X13
Steeksleutel Sleutelwijdtes 30X32 mm	610600 30X32
Steeksleutel Sleutelwijdtes 14X15 mm	610700 14X15
Steeksleutel Sleutelwijdtes 10X11 mm	610600 10X11
Steeksleutel Sleutelwijdtes 16X17 mm	610700 16X17
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 952523	952001 952523
Steeksleutel Sleutelwijdtes 6X7 mm	610600 6X7
Steeksleutel Sleutelwijdtes 21X23 mm	610600 21X23
Steeksleutel Sleutelwijdtes 20X22 mm	610700 20X22
Steeksleutel Sleutelwijdtes 24X27 mm	610600 24X27