

**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 70-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083313 70-14
GTIN	8029822057056
Artikelklasse	08G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

**Toepassing:**

**Weinig sterk** – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

**Middelsterk** – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

**Hoogvast** – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Zeer sterk, voor kleine schroefdraadverbindingen tot M5 of voor het naderhand borgen van schroefverbindingen.

**Opmerking:**

De schroefdraad het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

**Technische beschrijving**

Voor draadafmeting M tot	M5
Fabrikantnummer	70-14

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Minimaal losbreekmoment	10 - 25 Nm
Chemische basis	Methacrylate
Vlampunt	100 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	voorgemonteerde schroefverbindingen
Eigenschap	thixotroop
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	hoge capillaire werking
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
maximale spleetmaat	0,07 mm
Vorm	vloeibaar
Opslagtemperatuur	20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Kleur	groen
Inhoud	50 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Volledig uitgehard na	2 - 3 h
Handvastheid na	10 - 20 min
Dynamische viscositeit	10 - 20 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

---

## Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7061

083391 7061

Reinigings- en ontvettingspray Artikelnummer producent 7063

083392 7063