


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 36×24G,  
fronthoogte lade: 300mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 931356 300    |
| GTIN          | 4062406132279 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 40×28G nr. 931335.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

|   |          |
|---|----------|
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg   |
| Individuele ladeontgrendeling             | Eenhands |
| Nuttig ladeoppervlak in G                 | 36×24    |
| Fronthoogte                               | 300 mm   |

|  |  |
|--|--|
| Gewicht  | 26 kg  |
| Nuttige hoogte   | 275 mm   |
| Nuttige diepte in G                                      | 24   |
| Nuttige breedte in G                                     | 36   |
| Toepassingsgebied  | Montagewagen   |
| Nuttige breedte  | 900 mm   |
| Nuttige diepte   | 600 mm   |
| met individuele ladeontgrendeling                        | ja   |
| Materiaaldikte   | 1,2 mm   |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %  |
| Kleuren  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G              | 36×24G   |
| Producttype  | Lade   |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 36                     | 951030 36 |
| PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 36 | 951032 36 |
| Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 36     | 951020 36 |
| Handgreep-eindkappen20-delig Type 10                                    | 951025 10 |