

Garant**Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met klemkogel, verchromd, Aantal sleutels: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	627132 9
GTIN	4062406133870
Artikelklasse	61C

Omschrijving**Uitvoering:**

De verende klemkogel van hoogwaardig staal klemt bouten in alle posities goed vast, zelfs bouten onder een hoek. Dankzij deze klemfunctie is de sleutel een ideaal stuk gereedschap, vooral wanneer bouten in horizontale, schuin naar boven of naar beneden lopende dan wel diepe blinde gaten moeten worden vastgeschroefd. De kunststof houder maakt eenvoudige uitname van elk afzonderlijke sleutel mogelijk, zonder een andere te hoeven bewegen.

Dankzij de kunststof houder kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere sleutel te hoeven verplaatsen.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchromd.

Inhoud:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 627128 – vanaf 3 mm met klemkogel: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Opgeborgen in: Kunststof houder

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	9
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Klemfunctie	Verende klemkogel vanaf maat 3

Kogelkop aan het lange been	ja
Lange uitvoering	ja
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 5 mm	627128 5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 8 mm	627128 8
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 1,5 mm	627128 1,5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 3 mm	627128 3
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 10 mm	627128 10
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 4 mm	627128 4
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 6 mm	627128 6
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 2,5 mm	627128 2,5
Sleutel voor binnenzeskantbouten, met klemkogel,verchroomd Zeskant 2 mm	627128 2