

**Haakse accuslijper 18V, voor 125 mm schijven Ø, X-LOCK-systeem****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 077010 18V-10SC |
| GTIN          | 3165140974035   |
| Artikelklasse | 03C             |

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Eenvoudig en snel:** Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
- **Geen extra sleutel** meer noodzakelijk.
- **Uitgebreid:** Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
- **Maximaal comfort** door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
- **Betrouwbaar:** Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
- **Schoon werken** zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.

**Haakse slijper met accu 125mm** van het nieuwe X-Lock-systeem.

**Levering:**

Inclusief 2 x ProCORE18V 5,5 Ah, snellader GAL 1880 CV, extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073857 e.v.

**Technische beschrijving**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Herstartblokkering | ja   |
| Gewicht            | 2 kg |

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelomschrijving producent                  | GWX 18V-10 SC                                      |
| Bijzonderheid                                  | Variabel toerental; Kickback Control; Drop Control |
| Maximale schijf-Ø                              | 125 mm                                             |
| Gereedschapsopname                             | X-LOCK-systeem                                     |
| Accuspanning                                   | 18 V                                               |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V                                         |
| Toerentalbereik                                | 4500 - 9000 min <sup>-1</sup>                      |
| Accucapaciteit                                 | 8 Ah                                               |
| Accutype                                       | Lithium-ion                                        |
| Aantal inbegrepen accu's                       | 2                                                  |
| Verpakking                                     | Systeemkoffer (L-Boxx)                             |
| Energievoorziening                             | Accuvoeding                                        |
| Serie                                          | X-LOCK-systeem                                     |
| Producttype                                    | Haakse slijper                                     |

## Accessoires

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V           | 073851 B18       |
| Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V           | 073853 B18       |
| Li-ion-accu Accutype, accuspanning B18 V           | 073854 B18       |
| Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V    | 073856 C18       |
| Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V    | 073857 C18       |
| Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V    | 073858 C18       |
| AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V | 073863 C18       |
| AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V | 073865 C18       |
| Acculader Type 1880CV                              | 073866 1880CV    |
| Acculader Type GAL18160C                           | 073866 GAL18160C |
| AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V | 073867 C18       |

