

Garant**Tool24 PickOne – mastersysteem DE, Aantal hele vakken: 160****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979201 160
GTIN	4062406134129
Artikelklasse	9SA

Omschrijving**Uitvoering:**

Goederenuitgiftesysteem met innovatief trommelsysteem dat zorgt dat er telkens slechts één exemplaar van een artikel kan worden uitgenomen. Zeer snelle goederenuitname door geringe toegangstijden, automatisch openend vak en optisch signaal bij het juiste uitnamevak. De trommel van de Tool24 PickOne is leverbaar met maximaal 4 verschillende standaardvakmaten en met een belastbaarheid van meer dan 1000 kg speciaal voor industrieel gebruik ontworpen. Flexibele aanbrengring van een touchscreen dankzij aan weerszijden gemonteerde geperforeerde wanden.

Het mastersysteem kan naar believen met andere uitbreidingssystemen worden uitgebreid en met alle Tool24-hardwarevarianten worden gecombineerd.

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Maximale vakgrootte, ideaal voor uitgifte van artikelen met grote volumes, zoals slijpschijven, veiligheidsbrillen.

Voordeel:**Hoffmann Group Connected**

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Levering:

Touchscreen 22 inch, barcodescanner, pc inclusief softwarepakket Basic.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

De trommel van de Tool24 PickOne is afhankelijk van de portfolio uit te geven artikelen met 4 verschillende vakmaten eenmalig voor de individuele klant configureerbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

De gewichtsgegevens zijn exclusief pc en beeldscherm.

Technische beschrijving

Breedte	1080 mm
Diepte	875 mm
Gewicht	275 kg
Hoogte	2000 mm
Aantal vak D	160
Belastbaarheid per vak	2 kg
Serie	Tool24 PickOne
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 PickOne
Aansluiting	Hoffmann Group Connected
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem