




## Assortiment sleutels met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten, Aantal gereedschappen: 9



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953035 9
GTIN	4062406154677
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953035: 1 st.

HOLEX sleutel voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep, nr. 627481 gr. 2; 2,5; 3: Resp. 1 st.

HOLEX sleutel voor binnenzeskantbouten met dwarsgreep en kogelkop nr. 627484 gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: Resp. 1 st.

### Technische beschrijving

Diepte	600 mm
Breedte	250 mm
Diepte in G	24
Breedte in G	10
Aantal gereedschappen	9
Uitvoering	met schroevendraaier
Gewicht	0,851 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×24
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 8 mm	627484 8
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 10 mm	627484 10
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953035	952001 953035
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 3 mm	627484 3
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 6 mm	627484 6
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 4 mm	627484 4
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2,5 mm	627481 2,5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreepen kogelkop Zeskant 5 mm	627484 5
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 2 mm	627481 2
Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep Zeskant 3 mm	627481 3