



Schroevendraaier-assortiment, Aantal schroevendraaiers: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	667270 13
GTIN	4013288176349
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen. Slagkap en aanzet voor sleutel (behalve sleuf maat 3,5). 6-kant-**steel** van speciaal staal, doorlopend tot uiteinde handvat (sleuf maat 3,5 niet doorlopend).

Levering:

13-delig in 2 kunststof houders.

Resp. 1 schroevendraaier voor sleuf nr. 660300 gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9.

Telkens 1 schroevendraaier voor Phillips nr. 668300 gr. 1; 2; 3.

Telkens 1 schroevendraaier voor Pozidriv nr. 668305 gr. 1; 2; 3.

Telkens 1 schroevendraaier voor Torx® gr. TX20; TX25.

Technische beschrijving

Bedieningszeskant	ja
Aantal schroevendraaiers	13
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Fabrikantnummer	Big Pack 900
Slagkap	ja, behalve sleuf gr. 3,5
Uitvoering handgreep	stootvaste kunststof met geïntegreerde zachte zone (behalve sleuf gr. 3,5)
Materiaal handgreep	slagvaste kunststof
doorgaande steel	ja
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 7 mm	660300 7
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 5,5 mm	660300 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 3,5 mm	660300 3,5
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 2	668300 2
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 3	668300 3
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten slagkap Bladbreedte b 4,5 mm	660300 4,5
Schroevendraaier voor Pozidrivmet slagkap Kruiskopmaat 3	668305 3
Schroevendraaier voor Pozidrivmet slagkap Kruiskopmaat 1	668305 1
Schroevendraaier voor Phillipsmet slagkap Kruiskopmaat 1	668300 1
Schroevendraaier voor Pozidrivmet slagkap Kruiskopmaat 2	668305 2
	660300 9

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 9 mm
