



## Schroevendraaier-assortiment, Aantal gereedschappen: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	953435 10
GTIN	2050002004238
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953435: 1 st.

PB SWISS TOOLS schroevendraaier voor sleuf nr. 660040 gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: Resp. 1 st.

PB SWISS TOOLS schroevendraaier voor Phillips nr. 667695 gr. 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

### Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte in G	8
Aantal gereedschappen	10
Aantal gereedschappen	10
Diepte in G	20
Breedte	200 mm
Gewicht	0,843 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm

Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 6,5 mm	660040 6,5
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Kruiskopmaat 1	667695 1
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 4 mm	660040 4
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Kruiskopmaat 0	667695 0
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 10 mm	660040 10
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Kruiskopmaat 2	667695 2
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660040 5,5
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953435	952001 953435
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 8 mm	660040 8
Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Kruiskopmaat 3	667695 3
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660040 3,5