




Schroevendraaier-assortiment, Aantal gereedschappen: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	953441 9
GTIN	2050002004252
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953441: 1 st.

WERA schroevendraaier voor sleuf nr. 660100 gr. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: Resp. 1 st.

WERA schroevendraaier voor Phillips nr. 667700 gr. 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	9
Diepte in G	20
Breedte in G	8
Gewicht	0,984 kg

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Schroevendraaier voor Phillips, met Kraftform-handvat Kruiskopmaat 2	667700 2
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 10 mm	660100 10
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 5,5 mm	660100 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 3,5 mm	660100 3,5
Schroevendraaier voor Phillips, met Kraftform-handvat Kruiskopmaat 3	667700 3
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 7 mm	660100 7
Schroevendraaier voor Phillips, met Kraftform-handvat Kruiskopmaat 1	667700 1
Schroevendraaier voor Phillips, met Kraftform-handvat Kruiskopmaat 0	667700 0
Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat Bladbreedte b 4 mm	660100 4
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953441	952001 953441