

Garant**Momentsleutel-assortiment 120 Nm 1/2", Aantal gereedschappen: 23****Bestelgegevens**

Bestelnummer	953966 23
GTIN	4062406157395
Artikelklasse	91A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953966: 1 st.

GARANT 6-kant dop nr. 642325 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 643229 gr. 5; 6; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

GARANT verlengstuk nr. 641029 gr. 75; 125; 250: Resp. 1 st.

GARANT momentsleutel met omschakelbare ratel nr. 656050 gr. 120: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Aantal gereedschappen	23
Breedte	200 mm
Aantal gereedschappen	23
Breedte in G	8
Uitvoering	met momentsleutel

Gewicht	3,331 kg
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8x20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643229 5
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642325 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642325 11
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643229 8
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642325 19
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642325 10
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 255 mm	641029 255
Momentsleutelmet omschakelbare ratel Maximaal draaimoment 120 Nm	656050 120
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642325 17
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642325 15
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642325 16
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643229 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643229 10
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642325 13
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953966	952001 953966
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643229 12
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642325 24
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 75 mm	641029 75
Verlengstuk, 1/2 inch Totale lengte 130 mm	641029 130

6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642325 18
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643229 14
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642325 12
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642325 22
6-Kant dop Surface Drive, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642325 21