



Assortiment onderhoudsgereedschap, 35-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	680370
GTIN	4013288178336
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Compact gereedschapsassortiment met de belangrijkste gereedschappen voor onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten.

Levering:

Kraftform-handvat, VDE-geïsoleerd: 1 st. nr. 667411 maat 1

Schroevendraaierstelen voor Phillips, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. maat 1; 2

Schroevendraaierstelen voor Pozidriv, VDE-geïsoleerd: Resp. 1 st. maat 1; 2

Schroevendraaierstelen voor binnen-Torx®, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25

Schroevendraaierstelen voor sleuf, VDE-geïsoleerd: resp. 1 st. maat 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

Bits voor Pozidriv C 6,3: resp. 1 st. nr. 675320 maat 1/25; 2/25

Bits voor binnenzeskant C 6,3: resp. 1 st. nr. 675240 maat 3; 4; 5; 6

BITS voor binnen-Torx® C 6,3: 1 St. nr. 675340 maat TX25

1/4 inch bithouder met magneet: 1 st.

1/4 inch doppen 6-kant: resp. 1 st. maat 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 inch verlengstuk: 1 st. gr. 75 mm

1/4 inch bithouder: 1 st.

1/4 inch precisieratel 'Zyklop Speed': 1 St. nr. 632390

Schroefhouder: 1 St. nr. 666425 maat 2

Spanningzoeker: 1 St. nr. 665030 maat 3

Steeksleutel 'Joker 6002': 1 St. maat 10x13 mm

Opmerking:
Geleverd met gesorteerd gereedschap in stoffen vouwtas.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt W1 Wartung
Aantal delen	35
Producttype	Gereedschapsassortiment

Accessoires

Eenpolige fasentester Snijkantbreedte 3 mm	665030 3
Kraftform-handvat VDE los Type 1	667411 1
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Precisieratel 'Zyklop Speed' omschakelbaar, 1/4 inch met draaibare kop en uitwerper	632390
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Schroefhouder Type 2	666425 2
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 Torx®-profiel TX25	675340 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4