

Garant GRIDLINE

ESD mediarail met 2 contactdozen 250V, Geschikt voor type: 2000**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 972201 2000 |
| GTIN | 4062406167592 |
| Artikelklasse | 9GW |

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd. Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.

Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):

1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

T.b.v.:

Staanders nr. 972080. Montage door **inhangen**.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!**
- **Voor informatie over de technische specificaties industrieel aansluitsysteem, zie eShop www.hofmann-group.com onder het desbetreffende artikelnummer.**

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| geschikt voor type | 2000 |
| Breedte | 1920 mm |
| Verdeelunit | 18E |
| Inbouwhoogte | 160 mm |
| Nominale spanning | 250 V |
| Aantal contactdozen type F | 2 |
| Aan/uit-schakelaar | nee |
| Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem |
| Contactdoos type | F |
| Stroomsoort | AC |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Energiemodule |

Accessoires

| | |
|--|-----------------|
| ESD-module voor energie en media Moduletype DE250V/1 | 972220 DE250V/1 |
|--|-----------------|