



Dopsleutelassortiment 1/4 inch, Aantal gereedschappen: 20



Bestelgegevens

Bestelnummer	953704 20
GTIN	4062406157104
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt. De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953704: 1 st.

HOLEX 6-kant dop nr. 631020 maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Resp. 1 st.

HOLEX bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 631720 gr. 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.

HOLEX ratel omschakelbaar nr. 632090 inch 1/4: 1 St.

HOLEX verlengstuk nr. 632420 gr. 150: 1 st.

HOLEX opsteekhandvat nr. 632840 gr. 150: 1 st.

HOLEX dwarsgreep nr. 633029 gr. 116: 1 st.

Technische beschrijving

Diepte	250 mm
Gewicht	0,581 kg
Breedte	200 mm
Diepte in G	10
Aantal gereedschappen	20
Breedte in G	8
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	8×10
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Dwarsgreep, 1/4 inch Totale lengte 116 mm	633029 116
Verlengstuk, 1/4 inch totale lengte 150 mm	632420 150
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5 mm	631020 5
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 6 mm	631720 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 8 mm	631020 8
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 12 mm	631020 12
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 5,5 mm	631020 5,5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 11 mm	631020 11
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 6 mm	631020 6
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4,5 mm	631020 4,5
Opsteekhandvat, 1/4 inch Totale lengte 150	632840 150
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 5 mm	631720 5
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 13 mm	631020 13

6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 4 mm	631020 4
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 7 mm	631020 7
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 10 mm	631020 10
6-kant dop, 1/4 inch Sleutelwijdte 9 mm	631020 9
Ratel omschakelbaar, 1/4 inch met uitwerper Type 1/4	632090 1/4
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 3 mm	631720 3
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953704	952001 953704
Bitdop voor binnenzeskantbouten, 1/4 inch kort Zeskant 4 mm	631720 4