



Kartelgereedschapsset, Schacht- / plaatafmeting: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	290025 12
GTIN	4030741656767
Artikelklasse	29H

Omschrijving

Inhoud:

resp. 1 st. kartelgereedschap nr. 290000 en nr. 290010: Maat 12
 resp. 2 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 resp. 1 st. kartelwiel nr. 290176 en nr. 290181: Maat 10×4/0,5; 10×4/0,6; 10×4/0,8
 resp. 1 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 15×4/0,5; 15×4/0,6; 15×4/0,8

Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RGV30° 1×GE30°
voor kartelprofiel	RAA 1×AA
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR

voor kartelprofiel	RBR 2×BL
voor kartelprofiel	RGE30° BL/BR30°
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

Accessoires

Kartelgereedschaprechts Schachtgrootte 10 mm	290000 10
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,8 mm	290176 10X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,8 mm	290181 10X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,5 mm	290176 10X4/0,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,6 mm	290176 10X4/0,6
Kartelgereedschaprechts Schachtgrootte 12 mm	290000 12
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,5 mm	290181 10X4/0,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,8 mm	290161 10X4/0,8
Kartelgereedschapuniverseel Schachtgrootte 10 mm	290010 10
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,6 mm	290161 10X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,5 mm	290161 10X4/0,5
Kartelgereedschapuniverseel Schachtgrootte 12 mm	290010 12
Kartelgereedschaplinks Schachtgrootte 10 mm	290001 10
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 10X4/0,6 mm	290181 10X4/0,6