

**Kartelgereedschapsset, Schacht- / plaatafmeting: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290025 16
GTIN	4030741656842
Artikelklasse	29H

**Omschrijving****Inhoud:**

resp. 1 st. kartelgereedschap nr. 290000 en nr. 290010: Maat 16

resp. 3 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290176 en nr. 290181: Maat 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

**Technische beschrijving**

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RGV30° 1×GE30°
voor kartelprofiel	RAA 1×AA
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 2×BL

voor kartelprofiel	RGE30° BL/BR30°
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

## Accessoires

Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290161 15X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290181 15X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290161 15X4/0,6
Kartelgereedschap universeel Schachtgrootte 16 mm	290010 16
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,5 mm	290161 15X4/0,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,8 mm	290176 15X4/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290176 15X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,6 mm	290181 15X4/0,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,5 mm	290181 15X4/0,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 15X4/0,5 mm	290176 15X4/0,5
Kartelgereedschap rechts Schachtgrootte 16 mm	290000 16