

**PRYOR****Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 – 9, Letterhoogte: 5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 085405 5      |
| GTIN          | 5022044000278 |
| Artikelklasse | 08W           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Normaal schrift**; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Toepassing:**

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

|              |     |
|--------------|-----|
| Schachtdikte | 9,5 |
|--------------|-----|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Letterhoogte     | 5 mm            |
| Dieptebegrenzing | ja              |
| totale lengte    | 70 mm           |
| Producttype      | Handslagstempel |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/9 | 085411 5/9  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/0 | 085411 5/0  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/4 | 085411 5/4  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/1 | 085411 5/1  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/5 | 085411 5/5  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/8 | 085411 5/8  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/6 | 085411 5/6  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/3 | 085411 5/3  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/2 | 085411 5/2  |
| Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 5/7 | 085411 5/7  |
| Slagstempelhouder Type GRIP  | 085475 GRIP |