




## Kartelgereedschapsset, Schacht- / plaatafmeting: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	290025 20
GTIN	4030741656859
Artikelklasse	29H

### Omschrijving

#### Inhoud:

resp. 1 st. kartelgereedschap nr. 290000 en nr. 290010: Maat 20

resp. 3 st. kartelwiel nr. 290161: Maat 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

resp. 1 st. kartelwiel nr. 290176 en nr. 290181: Maat 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5

### Technische beschrijving

Snijrichting	links en rechts
voor kartelprofiel	RAA 2×AA
voor kartelprofiel	RBL 2×BR
voor kartelprofiel	RGV30° 1×GE30°
voor kartelprofiel	RAA 1×AA
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 1×BL
voor kartelprofiel	RBL 1×BR
voor kartelprofiel	RBR 2×BL

voor kartelprofiel	RGE30° BL/BR30°
voor kartelprofiel	RGE45° BL/BR45°
Producttype	Kartelgereedschap

## Accessoires

Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/0,8 mm	290181 20X8/0,8
Kartelgereedschap universeel Schachtgrootte 20 mm	290010 20
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,0 mm	290176 20X8/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,6 mm	290161 20X8/1,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,5 mm	290176 20X8/1,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,6 mm	290176 20X8/1,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,0 mm	290161 20X8/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,6 mm	290181 20X8/1,6
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,0 mm	290181 20X8/1,0
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/0,8 mm	290176 20X8/0,8
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,5 mm	290181 20X8/1,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/1,5 mm	290161 20X8/1,5
Kartelwiel PM Kartel-Ø d1 × kartelbreedte b / tandsteek 20X8/0,8 mm	290161 20X8/0,8