

**Meskopverlengstuk kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301105 16 |
| GTIN | 4045197778420 |
| Artikelklasse | 32B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Toepassing:

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

Levering:

Inclusief geschikte frees aantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Reserveschroef nr. 301107.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|----------|
| Totale lengte L | 45 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 16 mm |
| Buiten-Ø D | 38 mm |
| A | 17 mm |
| Norm | DIN 6357 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Producttype | Verlengstuk |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm | 301109 32 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm | 309840 16 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 60 mm | 309840 60 |
| Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm | 301109 27 |
| Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 16 mm | 301107 16 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm | 301107 40 |
| Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm | 301107 22 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm | 309840 50 |
| Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 16 mm | 301109 16 |
| Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm | 301107 27 |
| Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm | 301107 32 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 13 mm | 309840 13 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm | 309840 27 |
| Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm | 301109 22 |
| Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm | 301109 40 |

| | |
|--|-----------|
| Borgschroef voor verlenging Voor doornlengte L 45 mm | 301111 45 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm | 309840 32 |