

**Meskopverlengstuk kort, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301105 22
GTIN	4045197778437
Artikelklasse	32B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

**Toepassing:**

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

**Levering:**

Inclusief geschikte frees aantrekbout.

**Accessoires:**

Speciale sleutel nr. 309840.

Reserveschroef nr. 301107.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	48 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Totale lengte L	45 mm
A	19 mm
Norm	DIN 6357

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Verlengstuk

## Accessoires

Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 16 mm	301109 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm	301109 22
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm	301109 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 13 mm	309840 13
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 16 mm	301107 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm	301109 32
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm	301109 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm	301107 22
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm	301107 27
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm	301107 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 60 mm	309840 60
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm	301107 32

Borgschroef voor verlenging Voor doornlengte L 45 mm	301111 45
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27