

**Meskopverlengstuk kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301105 40
GTIN	4045197778468
Artikelklasse	32B

Omschrijving**Uitvoering:**

Verstelbare tap, boring en contactvlakken aan de kraag geslepen.

Toepassing:

Voor flexibele verlenging van meskopopnames. Voordelige uitvoering ten opzichte van dure speciale producten. 3 toepassingsmogelijkheden: kort (45 mm) of lang (70 mm) verlengstuk resp. maximale combinatie van twee korte verlengstukken (2×45 mm).

Levering:

Inclusief geschikte frees aantrekbout.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Reserveschroef nr. 301107.

Technische beschrijving

Totale lengte L	45 mm
Buiten-Ø D	89 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
A	27 mm
Norm	DIN 6357

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Verlengstuk

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 16 mm	301107 16
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm	301107 32
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm	301107 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm	309840 22
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm	301109 22
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm	301109 27
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 22 mm	301107 22
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 60 mm	309840 60
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 32 mm	301109 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 13 mm	309840 13
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout voor verlenging 45 mm Voor doorn-Ø D1 27 mm	301107 27
Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1 40 mm	301109 40
Borgschroef voor verlenging Voor doornlengte L 45 mm	301111 45

Aantrekbout voor verlenging 2 × 45 mm Voor doorn-Ø D1
16 mm

301109 16