

Garant**CNC-transportwagen (leeg) met PU-wielen, Nuttige breedte: 452mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970041 452
GTIN	4062406162696
Artikelklasse	91L

Omschrijving**Uitvoering:**

Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (Ø 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (lxbxd 150x452x30 mm).

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

Kleur:

Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Wiel-Ø	160 mm

Materiaal wiel	PU
Diepte	800 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Hoogte	1200 mm
Aantal draagrails (per zijde)	2
Grondvlak diepte	800 mm
Grondvlak breedte	500 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Nuttige breedte	452 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Aantal gereedschapsdragers (per zijde)	4
Materiaaldikte	0,9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40	970125 SK40
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4	970125 C4
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40	970125 HSK40
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50	970125 HSK50
Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Breedte 452 mm	970110 452
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970125 HSK100
	970125 C6

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80

970125 HSK80

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63

970125 HSK63

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5

970125 C5

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50

970125 SK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0

970125 0

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20

970125 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30

970125 SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8

970125 C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970125 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30

970125 VDI30