

Garant**CNC-transportwagen (leeg) met rubberen wielen, Nuttige breedte: 627mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	970046 627
GTIN	4062406163129
Artikelklasse	91L

Omschrijving

Uitvoering:

Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (Ø 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (lxbxd 150x452x30 mm).

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Technische beschrijving

Hoogte	1200 mm
Nuttige breedte	627 mm

Maximale belastbaarheid	400 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Diepte	800 mm
Aantal draagrails (per zijde)	2
Grondvlak breedte	675 mm
Breedte	675 mm
Aantal bokwiel en zonder vastzetter	2
Grondvlak diepte	800 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Wiel-Ø	160 mm
Aantal gereedschapsdragers (per zijde)	4
Materiaaldikte	0,9 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63	970130 HSK63
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6	970130 C6
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40	970130 SK40
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8	970130 C8
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20	970130 VDI20
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970130 HSK100
	970110 627

Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Breedte 627 mm

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0

970130 0

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30

970130 VDI30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30

970130 SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970130 C4

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970130 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80

970130 HSK80

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40

970130 HSK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50

970130 HSK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50

970130 SK50

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5

970130 C5