

Garant**Transportwagen (leeg) met rubberen wielen, Nuttige breedte mm / Model: 627/A****Bestelgegevens**

Bestelnummer	970016 627/A
GTIN	4062406163174
Artikelklasse	91L

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (Ø 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Technische beschrijving

Nuttige breedte	627 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2

Grondvlak diepte	800 mm
Diepte	800 mm
Wiel-Ø	160 mm
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau)	5
Grondvlak breedte	675 mm
Aantal draagrails (1 niveau)	3
Materiaal wiel	Massief rubber
Hoogte	925 mm
Maximale belastbaarheid	400 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	675 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	CNC-transportwagen (leeg)

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK50	970130 SK50
Aflegvak met deksel voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm	970175 627
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK50	970130 HSK50
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK100	970130 HSK100
Draagrail voor Tool-UNIT gereedschapsdrager Breedte 627 mm	970110 627
Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C6	970130 C6
	970130 SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C8

970130 C8

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten SK40

970130 SK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C4

970130 C4

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK63

970130 HSK63

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI30

970130 VDI30

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20

970130 VDI20

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten C5

970130 C5

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK40

970130 HSK40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten 0

970130 0

Aflegvak voor systeemtransportwagen Breedte 627 mm

970170 627

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI40

970130 VDI40

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten HSK80

970130 HSK80