


Garant GRIDLINE

ESD-module voor energie en media, Moduletype: FR250V/2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972220 FR250V/2
GTIN	4062406167738
Artikelklasse	9GW

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal, **modulaire opbouw**. Alle inbouwonderdelen met **kabel** en **stekeraansluiting**. Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn vorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 vorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5. Alle modules voor energievoorziening zijn uitgevoerd als gearde stopcontacten en voldoen aan veiligheidsklasse I.

Omschrijving:**Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.**
- **Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.**
- **Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.**
- **Draaddiameter van de vorgeproduceerde kabels:**
 - 3 × 1,5 mm² bij wisselstroom (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Veiligheidsklasse 1**
- **Beschermklasse IP 20.**

Toepassing:

Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.

Duitsland / DE: Type F

Zwitserland / CH: Type J

Italië / IT: Type L
 Frankrijk / FR: Type E
 Tsjechië / CZ: Type E
 Engeland / GB: Type G
 Denemarken / DK: Type K
 VS / US: Type B

T.b.v.:

Nr. 972200 – 972203.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

- **Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediaraail-verdeelunits niet wordt overschreden.**
- **Artikelnr. 972220 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.**
- **Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.**

Technische beschrijving

Beschrijving	2 Randaarde-contactdozen met klapdeksel
Verdeelunit	2E
Nominale stroom	16 A
Nominale spanning	250 V
Aantal contactdozen type E	2
Aan/uit-schakelaar	nee
Stekkertype ingang	GST-insteeksysteem
Contactdoos type	E
Stroomsoort	AC
Materiaaldikte	1,5 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Energiemodule

