



Bit-assortiment, edelstaal 'Stainless' 30-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	675796
GTIN	4013288115126
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675490 1 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675492 2 st. gr. 1/25; 3 st. gr. 2/25; 1 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675494 resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675496 2 st. gr. TX10; 2 st. gr. TX15; 3 st. gr. TX20; 3 st. gr. TX25; 2 st. gr. TX30; 1 st. gr. TX40

Bithouder 'Rapidaptor Stainless': 1 st. nr. 675020 gr. 6,3S

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten

Fabrikantnummer	Bit-Check 30 Stainless 1
Bit lengte	25 mm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Aantal delen	30
Kleurcodering	ja
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675492 3/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675492 2/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675490 3/25
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3S	675020 6,3S
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless' Zeskant 3 mm	675494 3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX10	675496 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX25	675496 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless' Zeskant 4 mm	675494 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675490 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless' Zeskant 5 mm	675494 5
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX15	675496 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675492 1/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675490 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX40	675496 TX40
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX30	675496 TX30
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless' Zeskant 2,5 mm	675494 2,5
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3edelstaal 'Stainless' Torx®- profiel TX20	675496 TX20