

Garant**Instelapparaat, Type: VG1/US****Bestelgegevens**

Bestelnummer	354760 VG1/US
GTIN	4062406204341
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

- 15 inch touchscreen, intuïtieve en eenvoudige bediening via symbolen.
- Met ijkrichting bij de basisopname.
- Neerlegmogelijkheden.
- Snelverstelling van beide assen (X / Z) afzonderlijk of tegelijk.
- Fijnverstelling van beide assen (X / Z).
- Spindel met 4x90°-indexering en spindelrem.

Toepassing:

Voor meten en vooraf instellen van de gereedschappen aan de machine resp. op het productie-eiland.

Levering:

Inclusief ijkrichting bij de basisopname, toetsenbord, aflegplaten, snijkantreiniger en meetsoftware in de belangrijkste talen.

Accessoires:

- **Onderbouwkast nr. 354767.**
- **Reductiestukken nr. 354771; 354773; 354775; 354777; 354779.**
- **Etikettenprinter nr. 085505 gr. LW450 (DYMO).**
- **Etiketten nr. 085565.**
- **Afdekhoes nr. 354789 gr. 1.**

Opmerking:

Afbeelding kan afwijken van het origineel.

Basisopname: SK50

Snelverstelling: elektromagnetisch
 Meetmethode: Beeldverwerking 15 inch touchscreen
 Meetbesturing: pc-meetelektronica
 Meetbereik X: 400 mm
 Meetbereik Z: 500 mm

Technische beschrijving

Breedte basis	860 mm
Meetbesturing	pc-meetelektronica
Diepte	590 mm
Basisopname	SK50
Meetbereik Z	500 mm
Snelverstelling	elektromagnetisch
Meetmethode	Beeldverwerking 15 inch touchscreen
Spindelbelasting	100 kg
Meetbereik X	400 mm
Gewicht	150 kg
Hoogte	1060 mm
Totale breedte	1500 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Afstelapparaat

Accessoires

Reductiestuk SK50 / HSK SK-basisopname / reducering-HSK 50/H50	354776 50/H50
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V20	354774 50/V20
Draaimeetstatief	354785
Beeldschermreiniger Flatscreen Cleaner Inhoud ml	083026
Etikettenprinter LabelWriter Type LW450	085505 LW450

Reductiestuk SK50 / HSK SK-basisopname / reducering-HSK 50/H63	354776 50/H63
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V40	354774 50/V40
Reductiestuk SK50 / SK SK-basisopname / reducering-SK 50/40	354772 50/40
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V25	354774 50/V25
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V16	354774 50/V16
Reductiestuk SK50 / HSK SK-basisopname / reducering-HSK 50/H100	354776 50/H100
Onderbouwkast voor VG1 nr. 354760	354765
Snijkantreiniger / positiekneedmassa	354788
Reductiestuk SK50 / SK SK-basisopname / reducering-SK 50/30	354772 50/30
Stofbeschermhoes, 2-delig Type 1	354789 1
Set adresetiketten, wit Etikettenbreedtexetikettenlengte 28X89 mm	085565 28X89
Reductiestuk SK50 / PSC63 SK-basisopname / reducering-PSC 50/C63	354778 50/C63
Set adresetiketten, wit Etikettenbreedtexetikettenlengte 36X89 mm	085565 36X89
Reductiestuk SK50 / HSK SK-basisopname / reducering-HSK 50/H40	354776 50/H40
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V30	354774 50/V30
Reductiestuk SK50 / VDI SK-basisopname / reducering-VDI 50/V50	354774 50/V50