

Garant**Vilten polijststift Schacht-Ø 3 mm, Type: KE1012****Bestelgegevens**

Bestelnummer	552100 KE1012
GTIN	4045197803887
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Duurzame vilten polijststiften met **middelhard, bijzonder vormvast vilt**.

Toepassing:

Voor het voor- en hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

Opmerking:

Vilten polijststiften moeten in combinatie **met slijp- en polijstpasta's** als nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 – 10 m/s.

Hardheidsgraad: middel

Kop-Ø: 10 mm

Koplengte: 12 mm

Schacht-Ø: 3 mm

Technische beschrijving

Kop-Ø	10 mm
Schacht-Ø	3 mm

Koplengte	12 mm
Hardheidsgraad	middel
Aanbevolen omtreksnelheid	5 - 10 m/s
Producttype	Polijststift

Accessoires

Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 7 µm	552340 7
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur WHITE	555740 WHITE
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 150	552250 150
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur DARKPINK	555740 DARKPINK
Polijstpastastaaf Unipol® Kleur BLUE	555740 BLUE
Slijppasta SiC Korrelgrootte SiC-slijppasta 280	552250 280
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 1 µm	552330 1
Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 3 µm	552340 3
Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 10 µm	552340 10
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 10 µm	552330 10
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 7 µm	552330 7
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 30 µm	552330 30
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 0,5 µm	552330 0,5
Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 15 µm	552340 15
Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 15 µm	552330 15

Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar
monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 1 μm

552340 1

Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar
monokristallijn Korrelgrootte diamantslijppasta 3 μm

552330 3