



## Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 31-delig, Type: 6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	638016 6
GTIN	4018754260805
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Aandrijf-/verbindingsdelen** volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**. Met 6-kant doppen nr. 642200.

#### Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M18.

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

#### Levering:

Doppen: 17 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643200 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 st. nr. 641300 gr. 300

Verlengstukken: 3 St. nr. 641000 75; 130; 255

Cardangewricht: 1 st. nr. 641600 gr. 1/2

Ratel: 1 st. nr. 640100 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	4-14 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	8-32 mm
Aantal delen	31
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Lengte	454 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	64 mm
Producttype	Dopsleutel

## Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643200 7
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643200 12
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643200 10
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643200 5
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643200 6
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643200 4
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643200 8
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643200 14
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255