



Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 33-delig, Type: 12



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 638018 12 |
| GTIN | 4062406230852 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Met 12-kant doppen nr. 642120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 – M22 en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 – M18.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen: 19 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Doppen voor binnenzeskantbouten: 8 St. nr. 643220 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Dwarsgreep: 1 St. 641320 gr. 295

Verlengstukken: 3 St. nr. 641020 75; 125; 250

Cardangewricht: 1 St. nr. 641620 gr. 1/2

Ratel: 1 St. nr. 640190 gr. 1/2

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Aantal delen | 33 |

| | |
|---|------------|
| Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel | 8-34 mm |
| Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel | 4-14 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Lengte | 507 mm |
| Breedte | 227 mm |
| Hoogte | 62 mm |
| Producttype | Dopsleutel |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm | 643220 10 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm | 643220 5 |
| Hardschuiminlay voor assortiment 638018 | 630324 638018 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm | 643220 6 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm | 643220 8 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm | 643220 12 |
| Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm | 641320 295 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm | 643220 14 |
| Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2 | 641620 1/2 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm | 643220 4 |
| Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm | 641020 75 |
| Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm | 641020 130 |
| Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm | 641020 255 |
| Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm | 643220 7 |
| Systeembox Type 5 | 630323 5 |
| Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2 | 640190 1/2 |