

**Garant****Steekringsleutelset, Aantal sleutels: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613610 16
GTIN	4062406220594
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Levering:**

Resp. 1 steekringsleutel nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Maat 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

**Opmerking:**

**HT-Drive** – het bijzonder passende profiel.

**Voordeel:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**Technische beschrijving**

Producttype	Schroefleutel
-------------	---------------

## Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613600 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613600 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613500 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 24 mm	613600 24
Steekringsleutel Sleutelwijdte 22 mm	613600 22
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613600 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613600 8
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613600 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 12 mm	613600 12
Steekringsleutel Sleutelwijdte 11 mm	613600 11
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613600 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613600 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 20 mm	613600 20
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613500 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 21 mm	613600 21
Steekringsleutel Sleutelwijdte 14 mm	613600 14
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613600 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 15 mm	613600 15
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613600 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 30 mm	613600 30
Steekringsleutel Sleutelwijdte 32 mm	613600 32
Steekringsleutel Sleutelwijdte 34 mm	613600 34
Steekringsleutel Sleutelwijdte 27 mm	613600 27