

**Veiligheidshelm BOP ENERGY 3000, Kleur: YELLOW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097807 YELLOW
GTIN	4017765057398
Artikelklasse	09K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogwaardige Duroplast-helm** van glasvezelversterkt polyester voor het gebruik bij werkzaamheden onder spanning of in de buurt van spanningvoerende onderdelen **tot AC 1.000 V** (of DC 1.500 V). De helm is ook bij hoge temperaturen vormvast en biedt bescherming tegen vlambogen. Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD). Koudebestendig tot -30 °C en hittebestendig tot 150 °C.

- **6-punts band, hoogteverstelbaar**
- **Zonder opname**
- **Zweetband van natuurlijk leer**
- **Rechte vorm**
- **Met draaisluiting**

**Toepassing:**

Energiebedrijven, sterkstroombedrijven, spoorwegbedrijven, hete bedrijven, chemische industrie, elektricienswerkzaamheden.

**Norm:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Specificatie:**

Bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM) en zijdelingse vervorming (LD).  
Koudebestendig tot -30 °C, hittebestendig tot 150 °C.

**T.b.v.:**

Anti-vlamboogvizier nr. 097836 met behulp van MFA multifunctie-adapter nr. 097831.

Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten

Materiaal helmschaal: UP-GF glasvezelversterkt polyester

Coating: bestand tegen chemicaliën

Verstelbare wijidte: Draaisluiting

Maat: 53 - 61 cm

Gewicht: 475 g

## Technische beschrijving

Verstelbare wijidte	Draaisluiting
Gewicht	475 g
Coating	bestand tegen chemicaliën
Maat	53 - 61 cm
Helmeigenschap	Elektrische isolatie
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot 150 °C
Helmeigenschap	Beschermingseigenschap tot -30 °C
Helmeigenschap	Bescherming tegen zijdelingse vervorming
Helmeigenschap	Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Materiaal helmschaal	UP-GF glasvezelversterkt polyester
Norm	DIN EN 397
Norm	DIN EN 50365
Producttype	Veiligheidshelm

## Accessoires

Zweetband Type SL	097822 SL
Helder vizier met rubber band Energy Visor	097835
Kinband Bevestiging 4P	097823 4P
Helder vizier ArcShield Materiaal PC	097836 PC
Zweetband Type HT	097822 HT
Zweetband Type L	097822 L