



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 17-delig, Aantal delen: 17



Bestelgegevens

Bestelnummer	676215 17
GTIN	4013288214546
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Met ergonomische 2-componenten-dwarsgreep met Rapidaptor-bithouder. Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm E 6,3 voor binnen-zeskant: Resp. 1 st. nr. 674247 gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. nr. 674250 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor sleuf: 1 St. nr. 674260 gr. 5,5/89

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676656 gr. 6,3

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt 400
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhouder
Bedieningsgereedschap	1 bitratel 1/4 inch
Bedieningsgereedschap	Ratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 5/89 mm	674247 5/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674200 2/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 3/89 mm	674247 3/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674220 3/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 6/89 mm	674247 6/89
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bitsmet snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676656 6,3
Bit voor sleuf, 1/4 inch E 6,3 Bladbreedte / totale lengte 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX10/89 mm	674250 TX10/89

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant / visas ilgis 4/89 mm	674247 4/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX40 mm	674250 TX40
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674200 3/89
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX30 mm	674250 TX30
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX20 mm	674250 TX20
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX10 mm	674250 TX10
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX25 mm	674250 TX25
Bit voor Torx®, lang, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel / totale lengte TX15 mm	674250 TX15