



Kraftform Kompakt Turbo VDE-assortiment, Aantal schroevendraaiers: 16



Bestelgegevens

Bestelnummer	667255 16
GTIN	4013288214638
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Tot max. **viervoudige schroefsnelheid** door een in de greep geïntegreerde, naar keuze met een druk op de knop **in of uit te schakelen planetaire tandwieloverbrenging**. De uitschakeling is aanbevolen voor de fijnafstelling en het definitief aan- of losdraaien van een schroef met hoog draaimoment (max. 14 Nm). Kraftform-handgreep met 154 mm lange **verwisselbare stelen volledig geïsoleerd tot 1000 V** volgens **DIN EN 60900 / VDE 06082-201**.

Levering in stevige stoffen vouwtas met klittenbandsluiting.

Voordeel:

- **Krachtige eindschroefverbinding en eenvoudige fijnafstelling.**
- **Verviervoudigt puur mechanisch (zonder accu) de schroefsnelheid.**
- **Robuust, onderhoudsvrij drijfwerk van staal.**

Inhoud:

Sleufstelen: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Stelen voor Phillips: PH1 en PH2

Pozidriv-stelen: PZ1 en PZ2

Pozidriv sleuf (combinatieprofiel): PZ/S1 en PZ/S2 (combinatieprofiel)

Stelen voor Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Kraftform-handvat voor verwisselbare stelen nr. 667411: Maat 1

Kraftform-handgreep Turbo: 1 st.

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	16
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Combiprofiel-schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt Turbo i 1
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668700 2
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 2,5 mm	663100 2,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 3,5 mm	663100 3,5
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 4 mm	663100 4
Gereedschapsklemhouder voor wandbevestiging Type S	667077 S
Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Bladbreedte b 5,5 mm	663100 5,5
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668700 1
Kraftform-handvat VDE los Type 1	667411 1