



Accu-klopboorschroefmachine ProCORE, Type: GSB18110C



Bestelgegevens

Bestelnummer	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:

Bosch accu-klopboorschroefmachine voor de zwaarste schroef-, boor- en klopboortoepassingen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beschermt de accu tegen oververhitting en diepe ontlading.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting.**
- **Mechanische, meertraps draaimomentuitschakeling.**
- **Praktische riemclip (niet bij 070104).**
- **Geïntegreerd led-licht, weergave van de acculaadtoestand.**
- **Snelspanboorhouder.**

Met **borstelloze EC-motor**.

KickBackControl met automatisch uitschakelen bij blokkeren, evenals unieke precisiekoppeling.

Compacte constructie, zeer korte koplengte (slechts 184 mm) voor een perfecte hantering (gr. GSB1890C), daarom optimaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk. Met motorrem.

Voordeel:

Zeer korte koplengte van slechts 184 mm.

Levering:

Inclusief 2x ProCORE 18V / 4,0 Ah Li-ion-accu, lader en L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073851 en 073866.

Technische beschrijving

Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accutype	Lithium-ion
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	82 mm
Fabrikantnummer	GSB 18V-110C
Maximaal draaimoment hard	85 Nm
Gewicht	2,1 kg
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 480 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in beton	16 mm
Aantal inbegrepen accu's	2
Accuspanning	18 V
Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie	12,5 m/s ²
Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie	2,5 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Accucapaciteit	4 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Motortype	Borstelloze motor
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal toerental 2e versnelling	2100 min ⁻¹
Maximaal draaimoment zacht	47 Nm
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Klopboorschroefmachine

Accessoires

Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V

073856 C18