

Garant**Laag model schoen antraciet/zwart Veiligheidsschoen comfort ESD, S1 W1, EU-schoenmaat: 38****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092052 38
GTIN	4062406280116
Artikelklasse	01S

Omschrijving**Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen de allerhoogste bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met ventilatiestructuur met een groot oppervlak.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in Toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met maat 36-39 met zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **Ook in de toebehoren voetbescherming vindt u de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092053.

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Unisex
Veiligheidsklasse	S1
Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Eigenschap	Vario®-demping
EU-schoenmaat	38
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen

Accessoires

Inlegzolen antracietInlegzool comfort, MEDIUM EU-schoenmaat 38	092865 38
Inlegzolen antracietInlegzool comfort, SOFT EU-schoenmaat 38	092864 38
Inlegzolen antracietInlegzool comfort, HARD EU-schoenmaat 38	092866 38