

**Garant****Laag model schoen antraciet/zwart Veiligheidsschoen comfort ESD, S2 W1, EU-schoenmaat: 46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092062 46
GTIN	4062406280710
Artikelklasse	01S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De GARANT veiligheidsschoen comfort combineert een maximaal draagcomfort met modern design. Innovatieve en hoogwaardige materialen en een zeer hoge verwerkingskwaliteit 'Made in Germany' garanderen de allerhoogste bescherming en een minimaal gewicht. Verschillende leest- en schachtbreedtes (wijdte W1 voor normale brede voeten, wijdte W2 voor bredere voeten) en de geperste productiewijze maken een 'echt' meerwijdtesysteem mogelijk en zorgen voor een ideale oplossing voor verschillende voetbreedtes. De consequente uitvoering van ergonomische principes en een verwisselbare, gewichtsaafhankelijke demping reduceren significante belastingen op de knieën en rug en dragen hierdoor aanzienlijk bij aan een langdurige gezondheid.

- **Bovenmateriaal van lichte, maar sterke microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Praktische GARANT comfort Heel-Puller voor het eenvoudig en snel aantrekken van de schoenen.**
- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsaafhankelijke demping.**
- **Loopzool GARANT comfort TPU.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Bescherming tegen binnendringing van water.

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

- **GARANT comfort inlegzool met gewichtsafhankelijke demping vindt u in Toebehoren voetbescherming onder: 092864 (zacht), 092865 (middel), 092866 (hard).**
- **Standaard worden schoenen met maat 36-39 met zachte demping, maat 40-45 met de gemiddelde demping en maat 46-48 met de harde demping geleverd.**
- **Ook in de toebehoren voetbescherming vindt u de geschikte GARANT veters onder: 092855 120.**

Wijde uitvoering W2 onder nr. 092063.

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpap	Aluminium
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Unisex
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S2
EU-schoenmaat	46
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen

## Accessoires

Inlegzolen antracietInlegzool comfort, SOFT EU-schoenmaat 46	092864 46
Inlegzolen antracietInlegzool comfort, HARD EU-schoenmaat 46	092866 46
Inlegzolen antracietInlegzool comfort, MEDIUM EU-schoenmaat 46	092865 46