

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Spantanghouder, extra slank, HSK-E 40 A = 75, Spanbereik: 1-6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Artikelklasse	34F

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **HSK-functievlakken bewerkt.**
- **Schachten speciaal bewerkt.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen, geen spanmoer nodig!**

**Voordeel:**

Groot werkgebied en geoptimaliseerde contour voor verminderde trillingen. Koeling door middel van spantang, door het gereedschap of langs de schacht.  
Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

**Levering:**

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

**Accessoires:**

**ALBRECHT spantangen nr. 309572 en 309573.**

Dopsleutel nr. 309890, **GARANT spantangen nr. 309563.**

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	44 mm
Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm

Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Spanbereik	1 - 6 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Nuttige lengte L <sub>N</sub>	35 mm
Opname	HSK-E 40 A = 75
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 4 mm	309572 4
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 3 mm	309573 3
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 5 mm	309572 5
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 3 mm	309572 3
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 5 mm	309573 5
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 2 mm	309572 2
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 1 mm	309573 1
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 4 mm	309573 4
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 1 mm	309572 1

Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 6 mm	309573 6
Spantang extra slankafgedicht Nominale span-Ø d 2 mm	309573 2
Spantang extra slankInwendige koeling Nominale span-Ø d 6 mm	309572 6