


**ESD basismontage-assortiment, Aantal gereedschappen: 15****Bestelgegevens**

Bestelnummer	973235 15
GTIN	2050002041943
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

ESD-hardschuim-interieur leeg nr. 973200 maat 973235: 1 st.  
PB SWISS TOOLS ESD schroevendraaier voor sleuf nr. 660050 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.  
PB SWISS TOOLS ESD schroevendraaier voor Pozidriv nr. 667687 gr. 1; 2: Resp. 1 st.  
GARANT ESD elektronica-zijsnijtang nr. 726210 gr. 125: 1 st.  
GARANT ESD elektronica-zijsnijtang, spitse kop nr. 726250 maat 125: 1 st.  
GARANT ESD elektronica-punttang nr. 727170 maat 140: 1 st.  
HOLEX ESD pincet spits nr. 727510 maat AMB: 1 st.  
HOLEX ESD pincet gebogen nr. 727600 maat AMB: 1 st.  
GARANT easyPick ESD-onderdelenbakken nr. 972312 gr. 3x3/1: 3 st.

**Technische beschrijving**

Aantal gereedschappen	15
Diepte in G	20
Diepte	500 mm
Breedte	300 mm

Breedte in G	12
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	12×20
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay leeg, voor gereedschapssetsESD geschikt voor hardschuim-assortiment 973235	973200 973235
Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm Totale lengte 125 mm	726210 125
Schroevendraaier voor Pozidriv, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Kruiskopmaat 1	667687 1
Pincet, spits, 115 mm vorm 3c Materiaal AMB	727510 AMB
Elektronica-zijsnijtang, spitse kop Totale lengte 125 mm	726250 125
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 5,5 mm	660050 5,5
Pincet met smalle punt, gebogen, 150 mm, vorm 22b Materiaal AMB	727600 AMB
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 3,5 mm	660050 3,5
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 4 mm	660050 4
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 2,5 mm	660050 2,5
ESD-onderdelenbakken Hoogte mm / type 26/1	972310 26/1
Elektronica-punttang Totale lengte 140 mm	727170 140
Schroevendraaier, sleuf, met 2-componenten-SwissGrip-handvatESD Bladbreedte b 6,5 mm	660050 6,5
	667687 2

Schroevendraaier voor Pozidriv, met 2-componenten-  
SwissGrip-handvatESD Kruiskopmaat 2

---