

**ESD fijnmontage-assortiment, Aantal gereedschappen: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	973225 9
GTIN	2050002041974
Artikelklasse	91A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

**Levering:**

ESD-hardschuim-interieur leeg nr. 973200 maat 973225: 1 st.  
WERA ESD elektronica-schroevendraaier voor sleuf nr. 669900 gr. 1,8; 2,5: Resp. 1 st.  
WERA ESD elektronica-schroevendraaier voor Phillips nr. 669905 maat 00; 0; 1: Resp. 1 st.  
Knipex ESD elektronica-schuinsnijder punt nr. 726437 gr. 115: 1 st.  
KNIPEX ESD elektronica-zijsnijtang nr. 726660 gr. 125: 1 st.  
KNIPEX ESD elektronica-punttang nr. 727196 gr. 115: 1 st.  
HOLEX ESD pincet spits nr. 727520 gr. AMB: 1 st.

**Technische beschrijving**

Breedte	250 mm
Aantal gereedschappen	9
Diepte	300 mm

Diepte in G	12
Breedte in G	10
Uitvoering	met gereedschapsassortiment
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×12
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay leeg, voor gereedschapssetsESD geschikt voor hardschuim-assortiment 973225	973200 973225
Pincet spits, 125 mm vorm AA Materiaal AMB	727520 AMB
Elektronica-zijsnijtang spiegelgepolijst, spitse kop Totale lengte 115 mm	726437 115
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 0	669905 0
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 1	669905 1
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 1,8 mm	669900 1,8
Elektronica-punttang Totale lengte 115 mm	727196 115
Elektronica-schroevendraaier voor sleufKraftform-Micro, ESD Bladbreedte b 2,5 mm	669900 2,5
Elektronica-zijsnijtang Super Knips®, antistatische handgrepen totale lengte 125 mm	726660 125
Elektronica-schroevendraaier voor PhillipsESD Kruiskopmaat 00	669905 00