



## Multinorm-jack VIS-LINE, korenblauw / geel, Confectiemaat DE: 52



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 091702 52     |
| GTIN          | 4057121534507 |
| Artikelklasse | 09S           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Dankzij de **ergonomisch dynamische pasvorm** is de multinormkleding VIS-LINE zeer sterk en scheurvast. Dankzij het moderne design en de vele kleuren is de kleding zeer goed **combineerbaar met PRO-LINE** van Rofa. De **reflecterende elementen** zijn aangebracht volgens het dakpanprincipe en kunnen eenvoudig worden gerepareerd.

Het jack met **voorgevormde mouwen** zorgt voor een optimale bewegingsvrijheid.

- **Omslagkraag.**
- **Voorste midden met drukknopen.**
- **Borst- en zijzakken met klep en drukknop.**
- **Instelbare mouw met drukknopen.**
- **Ruimteplooi in het rugdeel.**
- **Grote binnenzak met klittenband.**
- **Rugverlengstuk.**

#### Norm:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/ A1+A2; EN 13034 Typ 6; EN 61482-2-1.

#### Opmerking:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

**Technische beschrijving**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Confectiemaat DE                    | 52   |
| Geslacht                            | Heren  |
| Serie                               | VIS-LINE   |
| Materiaalsamenstelling              | 65% Katoen   |
| Materiaalsamenstelling              | 2% Overige vezels                                      |
| Materiaalsamenstelling              | 33% polyester  |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 350 g/m <sup>2</sup>                                   |
| Wassen                              | 60 °C Bonte was  |
| Kleur                               | korenblauw / geel                                      |
| Norm                                | EN 13034-6   |
| Norm                                | EN 61482-1-2   |
| Norm                                | EN ISO 20471   |
| Kleding conform                     | DIN EN ISO 1149<br>antistatische eigenschappen         |
| Kleding conform                     | DIN EN ISO 11611<br>bescherming bij het lassen         |
| Kleding conform                     | DIN EN ISO 11612 bescherming<br>tegen vlammen en hitte |
| Producttype                         | Veiligheidsjack  |