



Dopsleutelassortiment 1/2 inch, Aantal gereedschappen: 31



Bestelgegevens

Bestelnummer	953831 31
GTIN	2050002042018
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. **Toplaag antracietgrijs**, onderlaag in **contrastkleur grijs**, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953831: 1 st.

STAHLWILLE ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640100 gr. 1/2: 1 st.

STAHLWILLE verlengstuk 1/2 inch nr. 641000 gr. 75; 130; 255: Resp. 1 st.

STAHLWILLE dwarsgreep 1/2 inch nr. 641300 gr. 300: 1 st.

STAHLWILLE cardangewricht 1/2 inch nr. 641600 gr. 1/2: 1 st.

STAHLWILLE 12-kant-dop 1/2 inch nr. 642100 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Resp. 1 st.

STAHLWILLE bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch nr. 643200 gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Resp. 1 st.

Technische beschrijving

Diepte in G	20
Breedte	250 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	4,142 kg

Breedte in G	10
Aantal gereedschappen	31
Uitvoering	met dopsleutel
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Vullingsgraad van een lade in G	10×20
Aandrijfvierkant	1/2 inch
kleinste geschikte ladefronthoogte	100 mm
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 8 mm	642100 8
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 10 mm	642100 10
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642100 18
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 300 mm	641300 300
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm	643200 10
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641600 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642100 24
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm	643200 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 30 mm	642100 30
Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 953831	952001 953831
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm	643200 4
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch Type 1/2	640100 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 12 mm	642100 12
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642100 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 27 mm	642100 27
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 255 mm	641000 255
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm	643200 5

12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642100 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642100 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642100 17
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 75 mm	641000 75
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642100 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642100 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm	643200 7
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642100 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642100 16
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 130 mm	641000 130
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm	643200 6
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 11 mm	642100 11
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 32 mm	642100 32
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm	643200 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm	643200 8