

Garant
Draadsnijset met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	145112 M3-20
GTIN	4062406299903
Artikelklasse	11K

Omschrijving
Uitvoering:

steve metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130150: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

resp. 1 snijplaat nr. 140300: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1.1/2; 3

resp. 1 snijplathouder nr. 149310: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60

1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85; 110

Flankhoek: 60 graden

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 - M20
Lengte	602 mm
Hoogte	63 mm

Breedte	480 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

Accessoires

Handtappenset M M5	130150 M5
Snijplaat 6g M M10	140300 M10
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Handtappenset M M4	130150 M4
Snijplaat 6g M M14	140300 M14
Handtappenset M M20	130150 M20
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaat 6g M M18	140300 M18
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W
Handtappenset M M14	130150 M14
Wringijzer, verstelbaar Type 1.1/2	148410 1.1/2
Wringijzer, verstelbaar Type 3	148410 3
Snijplaat 6g M M5	140300 M5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X18 mm	149310 45X18
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Tapkruk met ratel Totale lengte 110 mm	148700 110
Snijplaat 6g M M3	140300 M3
3X60	664300 3X60
Handtappenset M M3	130150 M3
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Handtappenset M M16	130150 M16
Snijplaat 6g M M6	140300 M6

Snijplaat 6g M M16	140300 M16
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Handtappenset M M8	130150 M8
Snijplaat 6g M M20	140300 M20
Snijplaat 6g M M8	140300 M8
Handtappenset M M12	130150 M12
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Handtappenset M M18	130150 M18
Snijplaat 6g M M4	140300 M4
Handtappenset M M6	130150 M6
Snijplaat 6g M M12	140300 M12
Handtappenset M M10	130150 M10
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-20	145605 M3-20
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X18 mm	149300 45X18