



Draadsnijset met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-20



Bestelgegevens

Bestelnummer	145117 M3-20
GTIN	4062406301521
Artikelklasse	12K

Omschrijving

Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130250: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
Resp. 1 snijplaat nr. 140330: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1.1/2; 3
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W
1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60
1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85; 110

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 - M20
Hoogte	63 mm
Lengte	532 mm

Breedte	256 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

Accessoires

Snijplaat6g M M14	140330 M14
Handtappenset M M6	130200 M6
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Handtappenset M M5	130200 M5
Handtappenset M M18	130200 M18
Wringijzer, verstelbaar Type 1.1/2	148410 1.1/2
Snijplaat6g M M3	140330 M3
Snijplaat6g M M12	140330 M12
Handtappenset M M10	130200 M10
Handtappenset M M14	130200 M14
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Handtappenset M M16	130200 M16
Snijplaat6g M M18	140330 M18
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Handtappenset M M20	130200 M20
Snijplaat6g M M6	140330 M6
Snijplaat6g M M4	140330 M4
Handtappenset M M8	130200 M8
Handtappenset M M12	130200 M12
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W
Handtappenset M M3	130200 M3

Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaat6g M M20	140330 M20
Tapkruk met ratel Totale lengte 110 mm	148700 110
Snijplaat6g M M16	140330 M16
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 45X18 mm	149310 45X18
Snijplaat6g M M5	140330 M5
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaat6g M M8	140330 M8
Wringijzer, verstelbaar Type 3	148410 3
Snijplaat6g M M10	140330 M10
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-20	145610 M3-20