



Meeneemcenter-set CoAE in houten box Rechtsom draaien, Morseconus (MK): 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	327451 4
GTIN	4019208502618
Artikelklasse	33I

Omschrijving

Uitvoering:

- **Punthoek 60°, spancirkel-Ø 8–80 mm.**
- **Een voorgespannen, axiaal verstelbaar schotelveerpakket compenseert verschillende centrumdieptes.**
- **Perfect in combinatie met onze draibankcenters nr. 321720, 321750 of 321770.**

Meeneemcenters zijn spangereedschappen in de mechanische productie. Ze dienen voor de draaimomentoverbrenging van de machinespindel op het werkstuk. Door middel van meeneemcenters (ook meeneempunten genoemd) worden in bewerkingsmachines assen tussen punten gespannen. De complete contour van het werkstuk kan met één opspanning worden afgewerkt. Door de opname via de werkstukcentra kan worden voldaan aan hoge rondloopvereisten.

De CoAE is een Constant-meeneemcenter, die handmatig in een draibank wordt ingespannen. Hij wordt voornamelijk gebruikt voor verspanende draaibewerking over de gehele lengte. De onderdelen worden aan de kopse kant gespannen. In dezelfde opspanning kan bovendien een freesbewerking plaatsvinden. Hij blinkt uit door een constante spankracht, ook bij oneffen kopse kanten of grotere afwijkingen van de rechthoekigheid. De opname is radiaal spelingsvrij. Dankzij de modulaire opbouw kunnen verschillende punten en verschillende meeneemschijven met één meeneemcenter worden gebruikt en kunnen zo de meest uiteenlopende geometrieën worden bewerkt. De CoAE vervangt de Röhme meeneemcenter CoA. Geschikt voor handmatig spannende bewerkingsmachines.

Toepassing:

voor de opname in de spindelconus van de draaibank.

Levering:

- 1 × basisdeel nr. 327521 (geschikt voor rechts- en linksom draaien).
- 1 × centreerpunt nr. 327661 gr. 6, voor meeneemschijf gr. 13 – 24.
- 1 × centreerpunt nr. 327661 gr. 12, voor meeneemschijf gr. 21 – 40.
- 4 × meeneemschijven voor werkgebied Ø 13 – 100 mm nr. 327601, 327611, 327641 en 327651.
- In houten box met ruimte voor 6 andere meeneemschijven en 3 centreerpunten.

Opmerking:

Systeem CoAE met **ronde** steunplunjers.

Werkgebied-Ø: 13 - 100 mm

Centreerpunt-Ø: 6; 12 mm

Gewicht: 4,3 kg

Technische beschrijving

Gewicht	4,3 kg
Werkgebied-Ø	13 - 100 mm
Morseconus	4
Centreerpunt-Ø	6; 12 mm
Afdrukbout	nee
Producttype	Kopmeenemer

Accessoires

Meeneemschijf CoAE, direct vertand Linksom draaien Werkgebied-Ø 13-24 mm	327611 13-24
Meeneemschijf CoAE, met HM-platen Linksom draaien Werkgebied-Ø 51-100 mm	327651 51-100
Centreerpunt CoAE voor meeneemcenter Centreerpunt-Ø D 6 mm	327661 6
Meeneemcenterbasisdeel CoAE met morseconus Morseconus (MK) 4	327521 4
Meeneemschijf CoAE, direct vertand Rechtsom draaien Werkgebied-Ø 13-24 mm	327601 13-24

Centreerpunt CoAE voor meeneemcenter Centreerpunt-Ø
D 12 mm

327661 12

Meeneemschijf CoAE, met HM-platen Rechtsom draaien
Werkgebied-Ø 51-100 mm

327641 51-100