



Haakse slijper GWX zonder accu, Type: 18V15SC



Bestelgegevens

Bestelnummer	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Artikelklasse	03C

Omschrijving

Uitvoering:

- **Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.**
- **Geen extra sleutel meer noodzakelijk.**
- **Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.**
- **Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.**
- **Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.**
- **Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-Lock haakse slijpers.**

Haakse accu-slijper met BITURBO Brushless-technologie met X-lock.

- **Met hetzelfde vermogen als een kabelgebonden apparaat met 1000 tot 1800 watt.**
- **Zorgt voor sneller doorslijpen en meer metaalafname dan met de tot nu toe gebruikte accu-slijpers.**
- **Verhoogde veiligheid door intelligent remsysteem, Kickback- en Drop Control.**
- **Selectie van afzonderlijke snelheidsniveaus voorzien van bedieningsinterface en Bluetooth Connectivity.**

Levering:

Zonder accu's en zonder lader. Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, L-BOXX 136.

Opmerking:

Bijbehorende ProCORE 18 V-accu's en startersets vindt u onder nr. 073857 gr. C18 en nr. 073865 gr. C18

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aantal inbegrepen accu's	0
Gereedschapsopname	X-LOCK-systeem
Maximale schijf-Ø	125 mm
Gewicht	2 kg
Kickbackstop	ja
Energievoorziening	Batterijvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accutype	Lithium-ion
Fabrikantnummer	GWX 18V-15 SC
Herstartblokkering	ja
Toerentalbereik	3400 - 9800 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Bijzonderheid	BITURO; Kickback Control; Drop Control
Serie	X-LOCK-systeem
Producttype	Haakse slijper

Accessoires

Acculader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Acculader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073865 C18
Acculader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073857 C18