



Dwarsarmaanbouwstelling, enkelzijdig KR 3000, Diepte: 400/500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Artikelklasse	95S

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte dwarsarmstelling voor het gereedzetten van materiaal en opslag van lichte en volumineuze materialen. Dwarsarmconsole's kunnen met een inzetschuinite van 10° worden ingehangen. Uitrusting met vergrendelingspennen, legborden en opslagbakken mogelijk. Spelingsvrij inhangen van 2 traversen per stellingvak verhoogt de stabiliteit. Sokkelbodemplaat met nivelleervoet. Met frameverbinder nr. 991635 ook opbouw aan beide zijden mogelijk.

Omschrijving:

Opbouwmaten:

Basis- en aanbouwstelling: binnenwerkse breedte resp. breedte legbord: 994 mm, staanderbreedte: 31 mm.

Er kunnen zoveel aanbouwstellingen als gewenst op de basisstelling worden gemonteerd, hierdoor ontstaan de volgende mogelijke stellingbreedtes:

1056 mm = 1 basisstelling; **2081 mm** = 1 basisstelling + 1 aanbouwstelling; **3106 mm** = 1 basisstelling + 2 aanbouwstellingen; **4131 mm** = 1 basisstelling + 3 aanbouwstellingen

Plaatsing:

Aantal dwarsarm-diepte 400 mm: 2

Aantal dwarsarm-diepte 500 mm: 2

Levering:

1 stellingstaander met voet, 2 traversen, 1 sokkelbodemplaat met 2 nivelleersokkels, 1 × steunkruis, 4 dwarsarmen.

Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Eenzijdig te gebruiken vanwege versteviging door steunkruis.**
- **Aflevering zonder montage.**

Materiaal: verzinkt

Belastbaarheid per draagarm: 50 kg

Stellinghoogte: 2027 mm

Opbouwmaat aanbouwstelling breedte: 1025 mm

Belastbaarheid per basisveld: 300 kg

Technische beschrijving

Toepassingsgebied	Kragarmregal
Klantmontage	ja
Stellinghoogte	2027 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	1025 mm
Belastbaarheid per basisveld	300 kg
Serie	KR3000
Hoogteverstelling in raster	53 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Belastbaarheid per draagarm	50 kg
Producttype	Kragarmregal

Accessoires

Dwarsarmconsole los Diepte 500 mm	991620 500
Vergrendelingspennen, set 5-delig. Type 5	991622 5
Dwarsarmconsole los Diepte 400 mm	991620 400