

Mitutoyo**Precisie-binnenmeetgereedschappen, set met meetklok, Meetbereik: 18-150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchromd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring- \emptyset .

Tasters met HM-tasterkogel.

Toepassing:

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op \emptyset -nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

Levering:

Inclusief meetklok nr.432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

3 Binnenmeetgereedschappen nr. 435203, tevens met taster, verlengstuk en meetschijven.

Technische beschrijving

Aantal precisie-meetgereedschappen	3
Aantal tasters	26
Meetbereik	18 - 150 mm
Aantal meetschijven	4

Meetdiepte	100 - 150 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 µm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C1
Kalibratie	S9
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
Kalibratie Precisie-binnenmeet-gereedschapsset Meetbereik 18-150 mm	020580 18-150
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

Accessoires

Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 2 mm	435230 2
Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 1 mm	435220 1
Verlengstuk (50 mm)	435210
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 1 mm	435230 1
Afstandsring binnen-Ø 5,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435220 0,5
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 0,5 mm	435230 0,5
Afstandsring binnen-Ø 6,3 mm Ringbreedte 3 mm	435230 3
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 18-35 mm	435203 18-35
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 35-60 mm	435203 35-60
Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok Meetbereik 50-150 mm	435203 50-150

